



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Intercontec

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">BEDC106MR1400110000</a>	923 Winkeleinbaudose Drehbar
<a href="#">623</a>	connecteur
<a href="#">BEGA127MR10000205800</a>	boîtier d'installation
<a href="#">IC-M23-9T-58</a>	
<a href="#">ASTA021FS04620235800</a>	connecteur de signal
<a href="#">ASTA070FS34600235000</a>	
<a href="#">ASTA013FR11400235000</a>	CONNECTEUR DE SIGNAL
<a href="#">ASTA035FR11400235000</a>	CONNECTEURS DE SIGNAL
<a href="#">ASTA558FR91400235000</a>	Connecteur de signal
<a href="#">ADFA013FR11000151000</a>	Connecteur de signal
<a href="#">ADFA014FR11000151000</a>	Connecteur de signal
<a href="#">ADFA558FR91000151000</a>	Connecteur de signal
<a href="#">AKUA012FR11400255000</a>	Connecteur de signal
<a href="#">AKUA015FR11400255000</a>	Connecteur de signal
<a href="#">AKUA559FR91400255000</a>	Connecteur de signal
<a href="#">ASTA013FR11400166000</a>	Connecteur de signal
<a href="#">BSTA085NN00420235000</a>	
<a href="#">60.023.11</a>	Contact à sertir
<a href="#">BSTA078NN00580235400</a>	connecteur
<a href="#">60.254.11</a>	
<a href="#">ASTA021NN00620235000</a>	
<a href="#">BKUA199NN0058020000</a>	
<a href="#">BSTA107NN00420236000 - Alternativposition</a>	
<a href="#">BSTA085FR23420235400</a>	
<a href="#">BSTA107FR23420236000 - Alternativposition</a>	
<a href="#">BSTA078FR48580235000</a>	
<a href="#">BSTA085FR03550100000</a>	
<a href="#">ASTA-014-FR01-41-0100-200</a>	prise de câble
<a href="#">BSTA108FR05580236000</a>	bouchon
<a href="#">ASTA035FS04610235800</a>	Connecteurs de signal
<a href="#">A ST A 021 FS13 62 0035 000</a>	
<a href="#">ASTA-021-FS13-41-0235-200</a>	prise de câble
<a href="#">ASTA384FR0142001K000</a>	connecteur
<a href="#">ASDA035FR01420150000</a>	connecteur
<a href="#">ASTA035FR01730235000</a>	connecteur
<a href="#">AEGA113MR04000201800</a>	connecteur

Produit	Description
<a href="#">ASTA020FR01730235800</a>	Connecteur de signal
<a href="#">AEGA114MR04000201000</a>	M23
<a href="#">ASTA021FR01610235000</a>	
<a href="#">60.013.11</a>	
<a href="#">61.006.11</a>	
<a href="#">BSTA108FR26550236800</a>	prise de courant
<a href="#">ASTA021FR01600235800</a>	prise de courant
<a href="#">61.232.11</a>	Contact à broche de signalisation 1 mm
<a href="#">BSTA085FR23580235800</a>	
<a href="#">ASTA014NN00400235000</a>	
<a href="#">BSTA108FR05420236000</a>	
<a href="#">ASTA391NN0058002H800</a>	fiche B twintec
<a href="#">AKUA034MR04400200000</a>	couplage
<a href="#">AKUA034MR04400200000</a>	couplage
<a href="#">AKUA034MR04410200800</a>	couplage
<a href="#">AEGA066NN00000201000</a>	Einbaudose
<a href="#">60.001.11HY</a>	
<a href="#">60.003.11</a>	Connecteurs métriques circulaires, prise de contact 2 mm
<a href="#">60.023.11</a>	Connecteurs métriques circulaires Douille de contact 2 mm
<a href="#">ASTA013NN00410266000</a>	
<a href="#">BSTA085NN00580235800</a>	Connecteurs d'alimentation
<a href="#">40.990.00</a>	isolant
<a href="#">ASTA000NN00410235000</a>	connecteur 623
<a href="#">ASTA000NN00410235000</a>	connecteur 623
<a href="#">40.940.00</a>	isolant
<a href="#">IC-M23-12E-61</a>	Douille femelle
<a href="#">40.941.00</a>	isolateur
<a href="#">AKUA395NN0058002H000</a>	coupleur TWINTEC B 623
<a href="#">ESTA001MR0232001000</a>	615 bouchon
<a href="#">ESTB001NN0045L003800 (pack of 30 pcs.)</a>	Connecteur Locktec série 615
<a href="#">ESTB001NN0045L003800</a>	Connecteurs Locktec
<a href="#">EKUB002NN0045L003800</a>	
<a href="#">AKUA395NN0058002H000</a>	
<a href="#">EKUB002NN0045L003000 (pack of 30 pcs.)</a>	
<a href="#">C0.004.00</a>	
<a href="#">C0.003.00</a>	insert de positionnement
<a href="#">ASTB014FS13410216000</a>	
<a href="#">AKUB015MS06410296000</a>	
<a href="#">ASTB012FS13410216000</a>	
<a href="#">AKUB013MS06410296000</a>	
<a href="#">IC-M23-8-25A</a>	CONNECTEUR
<a href="#">IC-M23-8-58</a>	CONNECTEUR D'ALIMENTATION 8 BROCHES
<a href="#">IC-M23-12P-25A</a>	PRISE D'ENCODEUR
<a href="#">ASTA012NN00410235000</a>	connecteur
<a href="#">BSTA082NN00480235000</a>	connecteur

Produit	Description
<a href="#">60.013.11</a>	Prise de contact
<a href="#">60.216.11</a>	Prise de contact
<a href="#">60.254.11</a>	Prise de contact
<a href="#">WA10672</a>	
<a href="#">C0.374.00</a>	
<a href="#">C0.373.00</a>	
<a href="#">C0.372.00</a>	
<a href="#">ASTA035NN00410235000</a>	prise de courant
<a href="#">60.252.11</a>	
<a href="#">C0.236.00</a>	Sertissage
<a href="#">BEGA120MR11000200800</a>	boîte d'installation
<a href="#">CSTA264FR49250001800</a>	prise d'alimentation
<a href="#">ASTA013FS04100235000</a>	prise de courant
<a href="#">ASTA013MS06100235000</a>	prise de courant
<a href="#">ASTA055NN00380235000</a>	Connecteur
<a href="#">ASTA046NN0087050A400</a>	
<a href="#">ASTA014FR01410235000</a>	connecteur
<a href="#">BSTA085NN00430100000</a>	connecteur
<a href="#">BSTA085FR23420235800</a>	
<a href="#">ESTA001NN00320001000</a>	615 fiches
<a href="#">CSTA264FR49250001000 (940 Stecker)</a>	Prise 940
<a href="#">BSTA085FR03080235000</a>	prise 923
<a href="#">ASTA-015-NN00-41-0235-200</a>	DOUILLE/PRISE DE CÂBLE
<a href="#">BSTA107FR03430236000</a>	prise 923
<a href="#">BEDC106MR14001116000</a>	Boîte de montage d'angle 923
<a href="#">BSTA085FR03480100000</a>	Fiche 923
<a href="#">AEDC-110-MR04-00-1115-200</a>	Fiche d'appareil coudée
<a href="#">ASTA013FR01400100000</a>	Connecteur 623
<a href="#">61.021.11</a>	
<a href="#">BEGA116MR14000200000</a>	Boîtier de montage 923, compatible Speedtec
<a href="#">BSTA085NN00420100000</a>	Connecteur 923, Speedtec
<a href="#">60.003.11</a>	
<a href="#">BEGA116MR14000200400</a>	Boîtier de montage 923, compatible Speedtec
<a href="#">C0.101.00</a>	
<a href="#">C0.201.00</a>	
<a href="#">BSTA108FR05420236800</a>	connecteurs d'alimentation
<a href="#">BSTA108FR05420236000 / 80 St</a>	
<a href="#">ASDA215MR25590150000</a>	
<a href="#">BKUA186MR27420200800</a>	
<a href="#">CEDE270NN00000020000 (CEDE-270-NN00-00-0020-200)</a>	
<a href="#">AKUA035FR01590038800</a>	Couplage de signal
<a href="#">61.193.11</a>	contacts à broches
<a href="#">60.012.11</a>	
<a href="#">61.008.11</a>	
<a href="#">40.207.00</a>	

Produit	Description
<a href="#">10.452.02</a>	
<a href="#">10.718.02</a>	
<a href="#">40.071.00</a>	
<a href="#">40.070.00</a>	
<a href="#">60.302.11</a>	contact à sertir femelle
<a href="#">BSTA 085 FR54 58 0235 000</a>	Bouchon
<a href="#">ESTB-001-NN00-43-L003-200</a>	
<a href="#">5-747908-2</a>	
<a href="#">5-1478763-2</a>	
<a href="#">C0.008.00</a>	Pince à sertir grand
<a href="#">C0.010.00</a>	Insert de positionnement
<a href="#">C0.201.00-LC</a>	Pince à sertir moyenne
<a href="#">C0.008.00-LC</a>	Pince à sertir moyenne
<a href="#">ASTA021FR01410235800</a>	connecteurs de signaux
<a href="#">CSTA264FR49450001800</a>	prise électrique
<a href="#">ESTB001NN0045L003800 (Qty. 4000)</a>	
<a href="#">AKUA047NN0084151A800</a>	Signal de la fiche de
<a href="#">ASTA013NN00620266800</a>	prise de signal
<a href="#">ESTA002NN00320001800</a>	connecteurs
<a href="#">ESTA202NN00320500800</a>	connecteurs
<a href="#">60.252.11</a>	prise de contact
<a href="#">H86E502NN00000100800</a>	Boîtier de montage incliné
<a href="#">40.A722.00</a>	Elément Ethernet
<a href="#">ASTA035FR01400235800</a>	Connecteurs de signaux
<a href="#">ASTA035FR11400235800</a>	Connecteurs de signaux
<a href="#">AEGA560NN00000201800</a>	Boîtier de montage standard
<a href="#">AEGA561NN00000201800</a>	Boîtier de montage standard
<a href="#">ASTA559NN00610235800</a>	Connecteurs de signal
<a href="#">ASTA022NN00610235800</a>	Connecteurs de signal
<a href="#">AEGA138NN00000201800</a>	boîte de montage
<a href="#">AEGA745NN00000201800</a>	boîte de montage
<a href="#">BDFA107NN00000150800</a>	bague
<a href="#">BEGA116NN00000200800</a>	Boîtier d'installation
<a href="#">BKUA186NN00580200800</a>	Embrayage électrique
<a href="#">E ST B 001 MR 02 31 0001 000</a>	Connecteur
<a href="#">AKUA152MR08390200800</a>	couplage de signaux
<a href="#">BSTA107FR03430236800</a>	
<a href="#">BEDC-091-MR30-00-1116-200</a>	Fiche d'appareil coudée
<a href="#">BSTA085NN00420100800</a>	Connecteur d'alimentation
<a href="#">IC-M23-12P-61</a>	CONNECTEUR D'ENCODEUR
<a href="#">BKUA186NN00420200000</a>	
<a href="#">AKUA020NN00620200000</a>	
<a href="#">BSTA078NN00580235000</a>	
<a href="#">ASTA000NN00410235800</a>	
<a href="#">40.A486.00</a>	

Produit	Description
<a href="#">CSTA263NN00450001800</a>	prise d'alimentation
<a href="#">BSTA078NN00480235800</a>	prise d'alimentation
<a href="#">60.227.11</a>	contact à sertir
<a href="#">ASTA021NN00410235800</a>	connecteurs de signal
<a href="#">AKUA015NN00090100400</a>	
<a href="#">AEGA139MR04000101400</a>	
<a href="#">AKUA015MR04390100400</a>	
<a href="#">BSTA852FR0187201A800</a>	connecteurs d'alimentation
<a href="#">SSTA001FR25590001800</a>	Prise Singletec
<a href="#">BKUA199MR38920200800</a>	Raccord d'alimentation
<a href="#">AKUA047MR0486051A800</a>	Connecteur de couplage de signaux
<a href="#">IC-M23-6-58E</a>	
<a href="#">BKUA186MR21580200800</a>	couplage de puissance
<a href="#">BSTA078FR35580100800</a>	connecteurs d'alimentation
<a href="#">ESTB001NN0045L003800</a>	
<a href="#">IC-M23-17E-59A</a>	PRISES EXTERNES
<a href="#">BKUA894NN0085172A800</a>	couplage
<a href="#">60.102.23</a>	
<a href="#">60.103.23</a>	CONTACT À SERTIR
<a href="#">61.004.11</a>	Encodeur
<a href="#">60.011.11 (pcs not pack)</a>	Prise de contact
<a href="#">ASTA035FR01390235800</a>	connecteurs de signal
<a href="#">E0.058.02</a>	
<a href="#">E0.222.02</a>	Bride métallique pliable 923
<a href="#">AKUA020MR04620100800</a>	couplage
<a href="#">ASTA021FR01620235800</a>	connecteurs de signal
<a href="#">CKUA268NN00440051800</a>	Couplage de puissance
<a href="#">CSTA264NN00440001800</a>	prise d'alimentation
<a href="#">DSTA001NN00740001800</a>	Boîtier du connecteur d'alimentation
<a href="#">AKUA163NN00390200800</a>	connecteurs de signal
<a href="#">CEDE271MR11000051800</a>	Boîtier d'installation incliné
<a href="#">AKUA-236-FR01-24-001G-200</a>	douille de couplage
<a href="#">8B.042.01</a>	EMBOUT
<a href="#">BEGA-127-MR10-00-0205-200</a>	prise de l'appareil
<a href="#">ASTA015NN00410235800</a>	connecteurs de signal
<a href="#">61.083.11</a>	contact à sertir à épingles
<a href="#">40.989.00</a>	Partie isolante du corps pour câbles+pièces de l'appareil
<a href="#">ESTB202FR0145L053800</a>	prises
<a href="#">ASTA021FS13410235800</a>	connecteurs de signal
<a href="#">AKUA020MS06410207800</a>	couplage de signaux
<a href="#">AKUA020MS06410200800</a>	couplage de signaux
<a href="#">ASTA035MS06410235800</a>	prise de signal
<a href="#">BEGA089MR13000122800</a>	
<a href="#">BKUA145NN00590200800</a>	
<a href="#">BSTA109NN00590136800</a>	

Produit	Description
<a href="#">61.020.11</a>	Broche de contact à sertir
<a href="#">PN: 60.011.11</a>	Prise de contact
<a href="#">ESTB001NN0043L003800</a>	prise Locktec
<a href="#">EKUB002NN0043L003800</a>	Bouchon d'accouplement Springtec
<a href="#">ASTA391FR0148002H800 / 60.001.11</a>	prise twintec B
<a href="#">IC-M23-8-58E</a>	
<a href="#">SKUA002MR16480001800</a>	Raccord Singletec
<a href="#">SSTA001FR16420001800</a>	Prise Singletec
<a href="#">BEGA127NN00000150800</a>	
<a href="#">BEGA 127 MR 23 00 0250 800</a>	
<a href="#">60.101.23</a>	
<a href="#">BEGA-089-MR13-00-0122</a>	bouchon de montage
<a href="#">AKUA014NN00610200000</a>	Connecteur mâle à 17 broches
<a href="#">ESTB001MR02310001800 / Series 615</a>	
<a href="#">ESTB-001-MR02-31-0001-200</a>	
<a href="#">ASTA013FR01100235171</a>	connecteurs de signal
<a href="#">AEGA110MR04000204800</a>	
<a href="#">EGA116MR43000200800</a>	
<a href="#">AKUA012MR04480038800</a>	
<a href="#">B ST A 085 FR 23 42 0235 000</a>	
<a href="#">AEGA175FR01000204800</a>	
<a href="#">BDFA107FR23000150800</a>	
<a href="#">EKUB-002-FR02-31-0001-200</a>	